



A kép eltérhet az eredeti terméktől

#### TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ○ ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ● ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ○ ○ |

#### ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Termék neve                       | Novatech |
| Ház típusa                        | Kerék    |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 700 kg   |
| Elektromosan vezető               | Nem      |
| Rozsdamentes                      | Nem      |
| Statikus teherbírás               | 1400 kg  |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C   |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C    |

#### KERÉK

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Felépítmény anyaga           | Meghatározatlan    |
| Futófelület anyaga           | Polipropilén, puha |
| Átmérő                       | 82 mm              |
| Futófelület szélessége       | 68 mm              |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A         |
| Golyóscsapágy átmérője       | 47 mm              |
| Golyóscsapágy szélessége     | 12 mm              |

