

PURETECH

PIR080X35-Ø8 HL44,4

EAN 4031582453157



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ○ ○

Atràcia ● ● ○ ○ ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Puretech

Tipus Aro

Tracidad de carga a 4 km/h 70 kg

Tracidad de carga estàtica 140 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Pes total 0,197 kg

RODA

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Material corporal | Polipropilè |
| Material de la banda de rodadura | Goma massissa, no senyalització |
| El Bearing | Roamiento de rodillos |
| Protectors de fil | Sense vigilància |
| Diametralització | 80 mm |
| Banda de rodadura ample | 35 mm |
| El forat Eix Diàmetre del forat | 8 mm |
| Longitud del cub | 44,4 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 85 Shore A |

PURETECH

PIR080X35-Ø8 HL44,4

EAN 4031582453157



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

