

COMPACTA

1430PJ1025P60-35x30

EAN 4031582415056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ● ○
Odejście	● ● ● ● ○ ○
Odporność na korozję	● ● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Compacta
Typ	Kółko obrotowe
Standardowy	EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Nośność przy 3 km/h	70 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	140 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Wysokość całkowita	86 mm
Szerokość całkowita	24 mm
Waga całkowita	0,03 kg

OBUDOWA

Materiał obudowy	Arkusz stalowy, lekki
Kształt Widelec	Poszerzane
Łożysko obrotowe	Jeden wyściąg piłki
Kolor	pasywowany na niebiesko
Wysięg	23 mm
Promień działania koła	82 mm
Zasięg działania koła	164 mm
Średnica kopuły	24,5 mm
Średnica gwintu	0 mm

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Kauczuk termoplastyczny
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Oś	Nitowane
Kolor Koło	Srebrnoszary (RAL7001)
Oslony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	25 mm
Szerokość Bieżnia	15 mm
Szerokość korpusu	15 mm
Twardość Bieżnia (A)	87 Shore A

MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytką prostokątną
Długość płytki	35 mm
Szerokość płytki	30 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	23 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	28 mm
Średnica otworu płytki	4,2 mm
Długość Trzpień	15 mm

COMPACTA

1430PJI025P60-35x30

EAN 4031582415056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

