

ALPHA

8476UFC160P67

Número de comanda 00064977



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●●●

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●●●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|----------------------------|---|
| Nom del producte | Alpha |
| Tipus | Rueda giratoria con central, Freno total |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 300 kg |
| Inoxidable | ✓ |
| Tracidad de carga estàtica | 600 kg |
| Temperatura (mínim) | -20 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C |
| Alçada total | 200 mm |
| Àmplia general | 99 mm |
| Pes total | 1,861 kg |

RODA

| | |
|-------------------------------------|--|
| Material corporal | Poliamida |
| | suau |
| Material de la banda de rodadura | pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat |
| El Bearing | Rodament de boles de precisió, Segellat |
| Eix | Estirada de nou |
| Roda de color | Verd de plata (RAL7001) |
| Protectors de fil | Amb la guardaespalltes |
| Diametralització | 160 mm |
| Banda de rodadura ample | 46 mm |
| Corporació ample | 46 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 64 Shore A |

SUPORT

| | |
|----------------------|---------------------|
| Material | Inoxidable, pesat |
| Forquilla Forma | Ample |
| Scamiento giratorio | Dues curses de ball |
| Color | Inoxidable |
| Desplaçament | 55 mm |
| Scio de giro | 143,5 mm |
| Sterferencia de giro | 287 mm |
| Dome Dictel | 96 mm |

FITACIÓ

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Tipus de Fitting | Placa amb tancament central |
| Placa llarga | 175 mm |
| Placa ampla | 112 mm |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 77,5 mm |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 105 mm |
| Placa de diàmetre | 13 mm |

ALPHA

8476UFC160P67

Número de comanda 00064977



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

