INFORMAÇÕES DO PRODUTO

ALPHA

3478UFP125P62

EAN 4031582327649

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	●●●●○
Ruído de movimento	●●●●●
Desgaste	●●●○○
Resistência à corrosão	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Alpha
Tipo	Rodízio fixo
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	250 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	500 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Altura total	155 mm
Largura geral	85 mm
Peso geral	0,83 kg

SUPORTE

Material da caixa	Folha de aço, pesada
Em Forma de Garfo	Amplo
Cor	Passivada a azul

RODA

Tread hardness	macio
Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Eixo	Aparafusado com porca
Cor da Roda	Cinzento prateado (RAL7001)
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	125 mm
Largura do Piso	40 mm
Largura do corpo	40 mm
Dureza do Piso (A)	63 Shore A

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	103 mm
Largura da placa	85 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)	77 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	60 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)	77 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	80 mm
Diâmetro do furo da placa	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA

3478UFP125P62

EAN 4031582327649

Número de encomenda 00026480

Desenhos do produto

