

ALPHA STAINLESS

8470BOG080P62 HT w/o-dustg

EAN 4031582347241



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ○ ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgums	● ● ● ● ●

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Alpha stainless
Korpasa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	100 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Jā
Statiskā kravnesība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-40 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	250 °C
Kopējais augstums	108 mm
Kopējais platums	75 mm
Kopējais svars	0,72 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Nerūsējošais tērauds, smags
Dakšas forma	Plaša
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Nerūsējošais tērauds
Ofsets	44,5 mm
Pagrieziena rādiuss	84,5 mm
Grozāms savienojums	169 mm
Kupola diametrs	75 mm

RITENIS

Korpasa materiāls	Plastmasa termorežīms, karstumizturīgs
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūtnis	Bussola a secco
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Melns
Diametrs	80 mm
Protektora platums	35 mm
Korpasa platums	35 mm
Protektora cietība (D)	90 Krasts D

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	105 mm
Plāksnes platums	85 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	77 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	60 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres diametrs	9 mm

ALPHA STAINLESS

8470BOG080P62 HT w/o-dustg

EAN 4031582347241

Pasūtījuma numurs 00035362
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

