PRODUKTINFORMATION

DURATECH

TOP082x88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●●
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●●
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Duratech
Type	Hjul
Belastning ved 3 km/t	900 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	1800 kg
Temperaturområde (minimum)	-40 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	0,55 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid , tung
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	82 mm
Hjulbane bredde	88 mm
Aksel Huldiameter	20 mm
Navlængde	90 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D
Lejetype	6204ZV

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH


TOP082x88-Ø20 HL90


EAN 4031582322613

Bestillingsnummer 00804433

Produkttegninger







© Copyright 2026 TENTE International GmbH