

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ●
Шум от движение	● ● ● ● ○
Привличане	● ● ● ● ○
Устойчив на корозия	● ● ● ● ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Footmaster
Тип	Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч	200 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	90 °C
Обща височина	115 mm
Обща ширина	90 mm
Общо тегло	3.06 kg

ВИЛКА

Изместване	35 mm
Радиус на завъртане	75 mm
Интерференция при завъртане	150 mm
Диаметър на купол	72 mm

КОЛЕЛО

Материал на реазбата	Двоен фланец с Пътека
Лагер	Необорудван център
Диаметър	75 mm
Ширина на Резба	23 mm
Ширина на тялото	23 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Дължина на плаката	100 mm
Ширина на плаката	100 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	78 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	64 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	78 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	64 mm
Диаметър на отвора на плаката	10.5 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи на продукта

