

# ELASTECH

UER125x40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582442861



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Tread hardness        | souple                                |
| Corps de roue         | Polyamide                             |
| Bandage               | Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé |
| Roulement             | Roulements rouleaux                   |
| Pare-fils             | Sans pare-fils                        |
| Diamètre              | 125 mm                                |
| Largeur du bandage    | 40 mm                                 |
| Diamètre de l'alésage | 12 mm                                 |
| Longueur de moyeu     | 44,4 mm                               |
| Dureté du bandage (A) | 64 Shore A                            |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ● |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Elastech                          |
| Type                            | Roue                              |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 250 kg                            |
| Conducteur d'électricité        | Non                               |
| Inoxydable                      | Non                               |
| Capacité de charge statique     | 500 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                             |
| Poids                           | 0,4 kg                            |

# ELASTECH

UER125x40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582442861



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

