

## LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-08 LH 7001/K3000/7015

EAN 4031582373059



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Actuació Roll             | ● ● ● ● ● |
| El soroll del moviment    | ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistència a la corrosió | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Nom del producte           | Linea low height                   |
| Tipus                      | Rueda giratoria con Freno de rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 90 kg                              |
| Conducció elèctrica        | No                                 |
| Inoxidable                 | No                                 |
| Tracidad de carga estàtica | 180 kg                             |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C                             |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C                              |
| Alçada total               | 78 mm                              |
| Àmplia general             | 58 mm                              |
| Pes total                  | 0,25 kg                            |

## SUPORT

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Material d'habitatge | Poliamida                     |
| Forquilla Forma      | Suport Twin Roda              |
| Scamiento giratorio  | Rodament de boles de precisió |
| Color                | Verd de plata (RAL7001)       |
| Desplaçament         | 23 mm                         |
| Scio de giro         | 78 mm                         |
| Sterferencia de giro | 156 mm                        |
| Dome Dictel          | 30 mm                         |

## RODA

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal                   | Poliamida                     |
| Material de la banda de rodadura    | Poliuretà, Injectat           |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió |
| El Banda de rodadura Color          | Gris de pissarra (RAL7015)    |
| Roda de color                       | Gris de pissarra (RAL7015)    |
| Protectors de fil                   | Amb la guardaespallles        |
| Diametralització                    | 75 mm                         |
| Banda de rodadura ample             | 15 mm                         |
| El forat Eix Diàmetre del forat     | 0 mm                          |
| Longitud del cub                    | 0 mm                          |
| Corporació ample                    | 15 mm                         |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                    |

## FITACIÓ

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Tipus de Fitting        | Forat per a cargol |
| Pern Diàmetre del forat | 8 mm               |



El  
Deutscher  
Dissenyador  
Club



Premi  
Interzum



Premi IF  
Disseny

# LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-08 LH 7001/K3000/7015


EAN 4031582373059

Número de comanda 00770583

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



El  
Deutscher  
Dissenyador  
Club



Premi  
Interzum



product  
design  
award

Premi IF  
Disseny