

GALEA

5077YGH125R05-22X40 7001/7042 SCREWED

EAN 4031582354287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●○○

Стойкість до корозії ●●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Galea
Тип	Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	100 kg
Електропровідність	✓
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	162 mm
Загальна ширина	65 mm
Загальна вага	0,656 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен, електричний струмопровід
Матеріал протектору	Термопластичний каучук, електричний
Носіння	Підшипник ковзання
Колір Протектор	Дорожньо-сірий А (RAL7042)
Колір Колесо	Дорожньо-сірий А (RAL7042)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	125 mm
Протектор	30 mm
Діаметр отвору Вісь	0 mm
Довжина хаба	0 mm
Ширина тіла	30 mm
Твердість Протектор (А)	90 Прибережна А

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Поліамід
Виля Форма	Закрито
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Срібно-сірий (RAL7001)
Офсет (Зсув)	40 mm
Радіус повороту	135 mm
Поворотне з'єднання	270 mm
Діаметр ковпачка	59 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Тверда Стрижень
Діаметр Болт	22 mm
Довжина Болт	40 mm

GALEA

5077YGH125R05-22X40 7001/7042 SCREWED

EAN 4031582354287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

