제품 정보

# ALPHA

3470UFR125P62

EAN 4031582304435



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

| | |
|---|---|
| 롤 성능 | ●●●●○ |
| 움직임 소음 | ●●●●○ |
| 내마모성 | ●●●○○ |
| 부식방지 | ●●●○○ |

## 핵심 속성

| | |
|---|---|
| 제품명 | Alpha |
| 하우징 유형 | 회전 캐스터 |
| 표준 | EN12532 - 운송 장비 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 250 kg |
| 전기 전도성 | 아니요 |
| 스테인리스 | 아니요 |
| 정지 중 하중용량 | 500 kg |
| 온도 범위(최소) | -20 °C |
| 온도 범위(최대) | 80 °C |
| 총높이 | 155 mm |
| 전체 너비 | 75 mm |
| 전체 체중 | 1.03 kg |

## 하우징

| | |
|---|---|
| 주택 자재 | 강판, 무거움 |
| Fork 외형 | 다양한 |
| 스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
| 색상 | 파란색 부동태화 |
| 오프셋 | 40 mm |
| 회전 반경 | 102.5 mm |
| 회전 간섭 | 205 mm |
| 돔 직경 | 75 mm |

## 휠

| | |
|---|---|
| Tread hardness | 부드러운 |
| 차체 재질 | 폴리아미드 |
| 트레드 재질 | 탄성 타이어, 비표시, 가황 |
| 베어링 | 롤러 베어링 |
| 차축 | 너트로 고정 |
| 휠 색상 | 실버 그레이(RAL7001) |
| 스레드 가드 | 스레드가드 없음 |
| 직경 | 125 mm |
| 트레드 폭 | 40 mm |
| 차체 너비 | 40 mm |
| 트레드의 경도(A) | 63 Shore A |

## 피팅

| | |
|---|---|
| 피팅 유형 | 직사각형 플레이트 |
| 플레이트 길이 | 105 mm |
| 플레이트 너비 | 80 mm |
| 플레이트 홀 길이(최소) | 77 mm |
| 플레이트 홀 길이(최대) | 60 mm |
| 플레이트 구멍 너비(최소) | 77 mm |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 80 mm |
| 플레이트 구멍 직경 | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ALPHA

3470UFR125P62

EAN 4031582304435

주문 번호 00001154

**제품 도면**

