INFORMAȚII DESPRE PRODUS

BASETECH

POR100x36-Ø12

EAN 4031582419016



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment cu role
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	100 mm
Benză de rulare	36 mm
Diametrul găurii Axă	12 mm
Lungime butuc	44,4 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	65 Râul D

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●○○
Zgomot de mișcare	●●●○○
Atriție	●●●●●
Rezistență la coroziune	●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Basetech
Tip	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	160 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	320 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	0,14 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


BASETECH

POR100x36-Ø12

EAN 4031582419016

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Desene ale produsului



© Copyright 2026 TENTE International GmbH