

COMPACTA

1430UOI045P60-55X39

EAN 4031582010046



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●●●

Resistenza alla corrosione ●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Compacta
Tipo	Ruota girevole
Standard	EN12528 - Ruote per arredamento
Portata a 3 km/h	40 kg
Portata statica	80 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-40 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Altezza totale	54 mm
Peso complessivo	0,086 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Asse	Rivettato
Parafili	Senza parafili
Diametro	45 mm
Larghezza battistrada	18 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D

SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, leggera
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Un Giro di sfere
Disassamento	22 mm
Raggio di piroettamento	44,5 mm
Ingombro di piroettamento	89 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	55 mm
Larghezza della piastra	39 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	43 mm
Larghezza foro piastra (massima)	27 mm
Diametro del foro della piastra	6,2 mm

COMPACTA

1430UOI045P60-55X39

EAN 4031582010046



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

