INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# LUMINA

## A525POI040P41 TFR

EAN 4031582391367



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Usure | ●●●○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Tige filetée |
| Type | Roulette pivotante à blocage de roue |
| Norme | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
| Capacité de charge à 3 km/h | 10 kg |
| Conducteur d'électricité | Non |
| Inoxydable | Non |
| Capacité de charge statique | 20 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C |
| Hauteur | 54 mm |
| Largeur totale | 38 mm |
| Poids | 0,06 kg |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Polypropylène |
| Forme de la chape | Roulette jumelée, capotée avec dôme |
| Pivot | Tige pivotante |
| Rayon d'encombrement | 36 mm |
| Diamètre d'encombrement | 72 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Corps de roue | Polypropylène |
| Bandage | Identique au corps de roue |
| Roulement | Moyeu lisse avec entretoise |
| Axe | Riveté |
| Pare-fils | Sans pare-fils |
| Diamètre | 40 mm |
| Largeur du bandage | 6 mm |
| Dureté du bandage (D) | 65 Shore D |

### FIXATION

| | |
|---|---|
| Type de fixation | Platine carrée |
| Longueur de la platine | 38 mm |
| Largeur de la platine | 38 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 28 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 28 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH