

STYLEA

5920UOI065L51 DOM32 ALU

EAN 4031582310924  
Номер заказа 00078468



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ● |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ○ |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Название продукта                  | Stylea                             |
| Тип корпуса                        | Поворотное Колесная опора          |
| Стандартный                        | EN12528 - Мебельные колесные опоры |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 50 kg                              |
| Грузоподъемность статическая       | 100 kg                             |
| Диапазон температур (минимальный)  | -10 °C                             |
| Диапазон температур (максимальный) | 40 °C                              |
| Общая высота                       | 68 mm                              |
| Общая ширина                       | 46 mm                              |
| Общий вес                          | 0,097 kg                           |

КОЛЕСО

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Материал корпуса        | Полиамид                                |
| Материал протектора     | Идентично корпусу Колесо                |
| Подшипник               | Подшипник скольжения с Проставка трубой |
| Ось                     | Заклепки                                |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы                       |
| Диаметр                 | 65 mm                                   |
| Ширина Протектор        | 7 mm                                    |
| Твердость Протектор (D) | 75 Береговая D                          |

КРОНШТЕЙН

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Материал              | Полиамид                    |
| Форма Вилы            | Кронштейн сдвоенного Колесо |
| Поворотный узел       | Стержень, поворотный        |
| Радиус поворота       | 53 mm                       |
| Поворотное соединение | 106 mm                      |
| Диаметр купола        | 32 mm                       |

ФИТИНГ

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Тип фитинга            | Глухое отверстие для фитинга B10 |
| Диаметр отверстия Болт | 10 mm                            |

# STYLEA

5920UOI065L51 DOM32 ALU

EAN 4031582310924  
Номер заказа 00078468



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

---

