

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495294



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	○ ○ ○ ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	○ ○ ○ ○ ○
Kopás	○ ○ ○ ○ ○
Korrozióálló képesség	○ ○ ○ ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Footmaster
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Teherbírási 3 km/h-nál	440 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	90 °C
Összsúly	10,68 kg
Teljes szélesség	128 mm

VÁZ

Ellensúlyoz	33 mm
Körbeforgás	200 mm
Kúpola átmérője	130 mm

KERÉK

Csapágy	Megmunkálatlan kerékagy
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	35 mm
Test szélessége	35 mm

SZERELVÉNY

Talplemez hossza	145 mm
Talplemez szélessége	145 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	120 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	120 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495294

Rendelési szám 00800104

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

