

# ALPHA STAINLESS

8470PIO080P30-13

EAN 4031582381573



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



## CHAPE

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Déport                  | 44.5 mm |
| Rayon d'encombrement    | 84.5 mm |
| Diamètre d'encombrement | 169 mm  |

## ROUE

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Diamètre           | 80 mm |
| Largeur du bandage | 35 mm |

## RACCORD

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Diamètre du trou central | 13 mm |
|--------------------------|-------|

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Nom du produit                  | Alpha stainless |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 70 kg           |
| Conducteur d'électricité        | no              |
| Inoxydable                      | yes             |
| Capacité de charge statique     | 140 kg          |
| Plage de température (minimale) | -20 °C          |
| Plage de température (maximale) | 60 °C           |
| Hauteur                         | 108 mm          |
| Poids                           | 0.72 kg         |

# ALPHA STAINLESS

8470PIO080P30-13

EAN 4031582381573



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

