

SCOUT

814SUFC200P60 180° SMART

EAN 4031582429916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●●●

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Scout
Type	Roulette pivotante avec Blocage directionnel à ressort
Capacité de charge à 3 km/h	150 kg
Capacité de charge à 4 km/h	150 kg
Inoxydable	✓
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	242 mm
Largeur totale	72 mm
Poids global	2,912 kg

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
	souple
Bandage	Pneu élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision, Inoxydable
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	200 mm
Largeur du Bandage	40 mm
Dureté du Bandage (A)	64 Shore A

CHAPE

Matériau	Acier Inoxydable, lourd
Forme Chape	Anguleux
Pivot	Roulement à billes de précision
Déport	50 mm
Rayon d'encombrement	150 mm
Diamètre d'encombrement	300 mm

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	130 mm
Largeur de plaque	74 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	110 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	50 mm
Diamètre du trou de la plaque	10,5 mm

SCOUT

814SUF200P60 180° SMART

EAN 4031582429916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

