

LUMINA

6A20Y0I050L51-10 ZAMAK/9011

EAN 4031582335798

Numero d'ordine 00079237



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Lumina
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole
Standard	EN12528 - Ruote per arredamento
Portata a 3 km/h	40 kg
Elettricamente conduttivo	✓
Portata statica	80 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	56 mm
Larghezza complessiva	55 mm
Peso complessivo	0,115 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene, elettricamente conduttivo
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Asse	Rivettato
Colore battistrada	Nero grafite (RAL9011)
Colore Ruota	Nero grafite (RAL9011)
Parafili	Senza parafili
Diametro	50 mm
Larghezza battistrada	7 mm
Larghezza corpo	7 mm
Durezza del Battistrada (D)	65 Shore D

SUPPORTO

Materiale	Zama / Alluminio
Forma della forcella	Supporto gemellato, chiuso
Cuscinetto del supporto	Perno, girevole
Disassamento	20 mm
Raggio di piroettamento	54 mm
Ingombro di piroettamento	108 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro cieco per perno B10
Diametro del foro	10 mm

LUMINA

6A20YOIO50L51-10 ZAMAK/9011

EAN 4031582335798

Numero d'ordine 00079237



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

