

# BASETECH

POR125X40-Ø12 HL48

EAN 4031582320817  
Bestelnummer 00030948



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## WIEL

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Wielkern materiaal            | Polypropyleen         |
| Materiaal loopvlak            | Identiek met wielkern |
| Lager                         | Rollager              |
| Kleur Wiel                    | Natuurlijk wit        |
| Afdekkapjes                   | Zonder afdekkapjes    |
| Diameter                      | 125 mm                |
| Breedte Loopvlak              | 40 mm                 |
| Asgatdiameter                 | 12 mm                 |
| Naaflengte                    | 48 mm                 |
| Breedte wielkern              | 40 mm                 |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 65 Shore D            |

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Basetech                      |
| Behuizingstype               | Wiel                          |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 200 kg                        |
| Statisch Draagvermogen       | 400 kg                        |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                         |
| Totaal gewicht               | 0,207 kg                      |

# BASETECH

POR125X40-Ø12 HL48

EAN 4031582320817  
Bestelnummer 00030948



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

