

# NOVATECH

ETP 075X40-Ø20 HL40

EAN 4031582318487

Pasūtījuma numurs 00806315



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## RITENIS

Korpora materiāls	Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	75 mm
Protektora platums	40 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	40 mm
Korpora platums	40 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D
Gultņa veids	6204ZV

## VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpora tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnēsība pie 4 km/h	350 kg
Kravnēsība pie 6 km/h	280 kg
Statiskā kravnēsība	700 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,654 kg

# NOVATECH

ETP 075X40-Ø20 HL40

EAN 4031582318487

Pasūtījuma numurs 00806315



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

