

ALPHA

8499UFX160P67 Q1-11

EAN 4031582380774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Ruído de movimento ○○○○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Alpha
Tipo	Rodízio fixo
Capacidade de carga a 3 km/h	300 kg
Capacidade de carga a 4 km/h	300 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	200 kg
Capacidade de carga estática	600 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Altura total	200 mm
Peso geral	1,992 kg

RODA

	macio
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão, selado
Eixo	Aparafusado com porca
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	160 mm
Largura do Piso	46 mm
Dureza do Piso (A)	64 Shore A

SUPORTE

Material	Aço inoxidável, pesado
Em Forma de Garfo	Amplio

ENCAIXE

Comprimento da placa	137 mm
Largura da placa	115 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)	75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	80 mm
Diâmetro do furo da placa	11 mm

ALPHA

8499UFX160P67 Q1-11

EAN 4031582380774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

