PRODUCTINFORMATIE

LINEA CLINIC

5946UAP125R36-34XS S30 D 9002

EAN 4031582348392

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●●●
Bewegingsgeluid	●●●●○
Verloop	●●●●○
Corrosieweerstand	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Linea clinic
Type	Zwenkwiel met centrale, dubbele rem
Standaard	EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed
Draagvermogen bij 3 km/u	150 kg
Draagvermogen bij 4 km/u	150 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	450 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	130 mm
Totale breedte	71 mm
Totaal gewicht	0,81 kg
Certificering	Getest en gecontroleerd door TÜV Süd

VORK

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Precisiekogellagers
Kleur	Grijs wit (RAL9002)
Offset	40 mm
Zwenk radius	108 mm
Uitzwenking	216 mm
Diameter koepel	45,5 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Precisiekogellagers
Kleur Wiel	Grijs wit (RAL9002)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	15 mm
Breedte wielkern	15 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D

BEVESTIGING

Type bevestiging	Stift met Schakelnok voor profielstangen, korte Versie
Diameter Bout	32 mm
Lengte Bout	42 mm

Duitse OntwerpersClub

IF Design Award

Interzum Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA CLINIC


5946UAP125R36-34XS S30 D 9002

EAN 4031582348392

Bestelnummer 00061630

Producttekeningen





Duitse OntwerpersClub

IF Design Award

Interzum Award