

OMIKRON TWIN


9958FTP250P68

EAN 4031582316995

Pasūtījuma numurs 00801115



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●●○

Korozijas izturīgs ●●●●○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Omikron twin
Korpusa tips	Fiksēts atbalsta ritenis
Standarta	līdzīgs EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnese pie 4 km/h	5000 kg
Krāvnese pie 6 km/h	3600 kg
Statiskā krāvnese	7500 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	365 mm
Kopējais platums	272 mm
Kopējais svars	38,319 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Liešana
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	250 mm
Protektora platums	80 mm
Korpusa platums	80 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins
Krāsa	Caurspīdīgs pārklājums
Kupola diametrs	235 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	270 mm
Plāksnes platums	250 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	210 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	230 mm
Plāksnes atveres diametrs	17 mm

OMIKRON TWIN

9958FTP250P68

EAN 4031582316995

Pasūtījuma numurs 00801115



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

