

# AGILA STAINLESS

7477PJO100P30-11

EAN 4031582350135

Numéro de commande 00036324



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ● |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ● |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila stainless                    |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage total |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils    |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 80 kg                              |
| Inoxydable                      | ✓                                  |
| Capacité de charge statique     | 160 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                              |
| Hauteur                         | 135 mm                             |
| Largeur totale                  | 60 mm                              |
| Poids                           | 0,669 kg                           |

## ROUE

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Corps de roue            | Polypropylène              |
| Bandage                  | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement                | Moyeu lisse                |
| Couleur de la roue       | Gris argenté (RAL7001)     |
| Pare-fils                | Sans pare-fils             |
| Diamètre                 | 100 mm                     |
| Largeur du bandage       | 32 mm                      |
| Largeur du corps de roue | 32 mm                      |
| Dureté du bandage (A)    | 87 Shore A                 |

## CHAPE

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Matériau                | Acier Inoxydable, standard |
| Forme de la chape       | Galbée                     |
| Pivot                   | Double rangée de billes,   |
| Couleur                 | Acier Inoxydable           |
| Déport                  | 43,5 mm                    |
| Rayon d'encombrement    | 131 mm                     |
| Diamètre d'encombrement | 262 mm                     |
| Diamètre du dôme        | 60 mm                      |

## FIXATION

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Type de fixation         | Trou central  |
| Diamètre du trou central | 11 mm   |
| Note                     | Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes. |

# AGILA STAINLESS

7477PJO100P30-11

EAN 4031582350135

Numéro de commande 00036324



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

