PRODUCTINFORMATIE

ELASTECH

SEP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346671



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●○○○
Bewegingsgeluid	●●●●●
Verloop	●●●○○
Corrosieweerstand	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Elastech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	600 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	500 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	1000 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totaal gewicht	3,48 kg

WIEL

Tread hardness	zacht
Wielkern materiaal	Staalplaat, zwaar
Materiaal loopvlak	Elastische band, zwart, gevulkaniseerd
Lager	Precisiekogellagers
Kleur Wiel	Jet black (vergelijkbaar RAL9005)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	68 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

SEP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346671

Bestelnummer 00834217

Producttekeningen




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

SEP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346071

Bestelnummer 0853217



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH