

NOVATECH

ETY 070X20-Ø20 HL12

EAN 4031582331233

Numero d'ordine 00835405



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Acciaio, ferro
Materiale del battistrada	Poliuretano, Colato
Cuscinetto	Cuscinetto a sfere di precisione (RS/2RS)
Colore Ruota	Giallo miele (RAL1005)
Parafili	Con parafili
Diametro	70 mm
Larghezza battistrada	20 mm
Asse diametro del foro	20 mm
Lunghezza mozzo	12 mm
Larghezza corpo	20 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Novatech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	120 kg
Portata a 6 km/h	100 kg
Portata statica	240 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	0,155 kg

NOVATECH

ETY 070X20-Ø20 HL12

EAN 4031582331233

Numero d'ordine 00835405



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

