

ALPHA

3477POR080P62

EAN 4031582050486

Numero d'ordine 00001962



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●●○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto | Alpha |
| Tipo | Ruota girevole con freno totale |
| Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h | 125 kg |
| Portata statica | 250 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Altezza totale | 108 mm |
| Larghezza complessiva | 75 mm |
| Peso complessivo | 0,805 kg |

RUOTA

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Materiale del corpo | Polipropilene |
| Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
| Cuscinetto | Cuscinetto a rulli |
| Asse | Vite con dado |
| Colore Ruota | Nero grafite (RAL9011) |
| Parafili | Senza parafili |
| Diametro | 80 mm |
| Larghezza battistrada | 34 mm |
| Larghezza corpo | 34 mm |
| Durezza del Battistrada (D) | 65 Shore D |

SUPPORTO

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Materiale | Lamiera di acciaio, pesante |
| Forma della forcella | Largo |
| Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
| Colore | Passivato blu |
| Disassamento | 44,5 mm |
| Raggio di piroettamento | 121 mm |
| Ingombro di piroettamento | 242 mm |
| Diametro cuffia superiore | 75 mm |

FISSAGGIO

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo di fissaggio | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra | 105 mm |
| Larghezza della piastra | 80 mm |
| Lunghezza foro piastra (minima) | 77 mm |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 60 mm |
| Larghezza foro piastra (minima) | 77 mm |
| Larghezza foro piastra (massima) | 80 mm |
| Diametro del foro della piastra | 9 mm |

ALPHA

3477POR080P62

EAN 4031582050486

Numero d'ordine 00001962



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

3477U00080P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

