

MAXTECH

PA0075X25-Ø8

EAN 4031582454291



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Maxtech
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	60 kg
Capacité de charge statique	120 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,075 kg

ROUE

Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	25 mm
Diamètre de l'alésage	8,1 mm
Longueur de moyeu	26,5 mm
Dureté du bandage (D)	42 Shore D