

PURETECH AIR

DQP400X100-Ø20 HL74 4PR

EAN 4031582318029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Material corporal	Acero de huellas
	suau
Material de la banda de rodadura	pneumàtic pneumàtic, perfil de bloc
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	400 mm
Banda de rodadura ample	100 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	20 mm
Longitud del cub	74 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	55 Shore A

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ○ ○

Atràcia ● ● ● ○ ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Puretech air

Tipus Aro

Tracidad de carga a 3 km/h 200 kg

Tracidad de carga estàtica 400 kg

Pes total 2,665 kg

PURETECH AIR

DQP400X100-Ø20 HL74 4PR

EAN 4031582318029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

