

AGILA

2470UAP125P50

EAN 4031582301168



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Agila
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-25 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	160 mm
Àmplia general	60 mm
Pes total	0,85 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Passivat blau
Desplaçament	41 mm
Scio de giro	103,5 mm
Sterferencia de giro	207 mm
Dome Dictel	60 mm

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Verd de plata (RAL7001)
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diàmetralització	125 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
Corporació ample	32 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	77 mm
Placa ampla	67 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	46,5 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	51,5 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	56 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	61,5 mm
Placa de diàmetre	8,5 mm

AGILA

2470UAP125P50

EAN 4031582301168

Número de comanda 00030063
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

