

DURATECH

TOP 085X70-Ø20 HL70

EAN 4031582331189

Numéro de commande 00832612



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Polyamide, lourd
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Blanc naturel
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	85 mm
Largeur du Bandage	70 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
Longueur de moyeu	70 mm
Largeur du corps	70 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D
Type de roulement	6204

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●●

Bruit de mouvement ●●○○○

Attrition ●●●●●

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Type	Roue
Standard	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	750 kg
Capacité de charge à 6 km/h	600 kg
Statique Capacité de charge	1500 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	0,543 kg

DURATECH

TOP 085X70-Ø20 HL70

EAN 4031582331189

Numéro de commande 00832612



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

