

# NOVATECH


RK.ETP100X40-Ø47X14

EAN 4031582369588

Номер заказа 00839713



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●○

Шум движения ●●●○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта Novatech

Тип Колесо

Грузоподъемность при 3 км/ч 500 kg

Грузоподъемность статическая 1000 kg

Диапазон температур (минимальный) -20 °C

Диапазон температур (максимальный) 60 °C

## КОЛЕСО

Материал корпуса Неопределенный

Материал протектора Полипропилен, мягкий

Диаметр 100 mm

Ширина Протектор 40 mm

Твердость Протектор (A) 92 Береговая A

Диаметр Шариковый подшипник 47 mm

Ширина Шариковый подшипник 14 mm

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

