



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ


Material pentru corp	Fontă
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Galben miere (RAL1005)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	160 mm
Benză de rulare	50 mm
Diametrul găurii Axă	20 mm
Lungime butuc	60 mm
Lățimea corpului	50 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Novatech
Tip	Roată
Standard	EN12533 - Role rezistente
Capacitate de încărcare la 4 km/h	1100 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	900 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	1800 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	2,62 kg




NOVATECH

FTP 160x50-020 H160

EAN 4031582389551

Numărul de comandă 00801166



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.