

DURATECH HEAT

BOG 080x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582317695



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Termoset in Plastica, termoresistente
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Bussola a secco
Colore Ruota	Nero
Diametro	80 mm
Larghezza battistrada	35 mm
Asse diametro del foro	8 mm
Lunghezza mozzo	45,5 mm
Larghezza corpo	35 mm
Durezza del Battistrada (D)	90 Shore D

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ○ ○ ○
Attrito	● ● ● ● ●
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ●

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Duratech heat
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	100 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	Sì
Portata statica	200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-40 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	280 °C
Peso complessivo	0,21 kg

DURATECH HEAT

BOG 080x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582317695

Numero d'ordine 00035369
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

