

E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664

Numéro de commande 00061635



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	E-Drive flex
Type	Unité d'entraînement
Plage de température (minimale)	5 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Largeur totale	190 mm
Poids	6,52 kg
Longueur	Max. 315 mm (poignée d'urgence activée)
Diamètre de roue	125 mm, limite d'usure Ø115 mm
Bandage de roue	Caoutchouc élastique, non tachant, Shore A 63
Largeur de roue	35 mm
Largeur	190 mm
Force d'entraînement maximale	25 N
Force de pression de contact au sol	400 N
Hauteur en position relevée	140 mm
Hauteur d'installation	170 mm
Déverrouillage d'urgence	Mécanique
Type de protection	IPX4 (projections d'eau)
Température ambiante admissible	Température de fonctionnement 5°C à 40°C, humidité de l'air 90 %, sans condensation
Poids	6 kg
Vitesse maximale	4 km/h
Garde au sol	30 mm
Inégalité du sol (minimum)	-15 mm
Dénivelé du sol (maximum)	15 mm
Température de stockage autorisée (minimale)	-10 °C
Température de stockage autorisée (maximale)	45 °C

E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664

Numéro de commande 00061635



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roue à flasque
Couleur de la roue	Gris argenté (RAL7001)
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	40 mm
Largeur du corps de roue	40 mm
Dureté du bandage (A)	63 Shore A

CHAPE

Matériau	Électrique
Forme de la chape	Drive
Couleur	Zingué bleu

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	100 mm
Largeur de la platine	95 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	60 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	100 mm
Diamètre des trous de la platine	9 mm

MOTEUR DE TRACTION

Tension nominale	24 V
Courant nominal	7 Ah
Puissance nominale	73,1 W
Vitesse nominale	174,5 m/mn
Directions de roulage	Marche avant et marche arrière

MOTEUR D'ACTIVATION

Tension nominale	24 V
Courant nominal	3,5 Ah
Puissance nominale	14,8 W
Vitesse nominale	35,3 m/mn

E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664

Numéro de commande 00061635



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

