

DELTA TWIN

9940UOP200P63

EAN 4031582366938

Номер на поръчката 00837884



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Delta twin
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	750 kg
Товароносимост при 6 км/ч	600 kg
Статичен Товароносимост	1500 kg
Температурен диапазон (минимален)	-40 °C
Температурен диапазон (максимален)	85 °C
Обща височина	250 mm
Обща ширина	157 mm
Общо тегло	5,17 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Естествено бяло
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	200 mm
Ширина на Резба	50 mm
Ширина на тялото	50 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D

ВИЛКА

Материал	Чугун или ковано желязо, тежко
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят	Прозрачно Покритие
Изместване	55 mm
Радиус на завъртане	161,5 mm
Интерференция при завъртане	323 mm
Диаметър на купол	136 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	137 mm
Ширина на плаката	105 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	105 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

DELTA TWIN

9940UOP200P63

EAN 4031582366938

Номер на поръчката 00837884



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

