

OMIKRON TWIN

9950FTP400P68

EAN 4031582316841

주문 번호 00801591

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ● ○

핵심 속성

제품명	Omikron twin
하우징 유형	회전 캐스터
표준	유사한 EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	7200 kg
6km/h에서의 적재 용량	5000 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	10800 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	510 mm
전체 너비	285 mm
전체 체중	91.11 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

하우징

주택 자재	주철 또는 단조철, 무거움
Fork 외형	트윈 휠 하우징
스위블 베어링	딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링
색상	투명 코팅
오프셋	105 mm
회전 반경	317.5 mm
회전 간섭	635 mm
Lubrication nipple	1
돔 직경	250.5 mm

휠

차체 재질	주물
트레드 재질	폴리우레탄, 주조
베어링	정밀 볼 베어링
차축	너트로 고정
휠 색상	허니 옐로우(RAL1005)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	400 mm
트레드 폭	80 mm
차체 너비	80 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A
트레드의 경도(D)	42 Shore D

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	270 mm
플레이트 너비	250 mm
플레이트 홀 길이(최소)	210 mm
플레이트 홀 길이(최대)	210 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	230 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	230 mm
플레이트 구멍 직경	17 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP400P68

EAN 4031582316841

주문 번호 00801591

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

