

AVIANA

5976PIP075R36-32S1x30° N SO

EAN 4031582550368



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ●
El soroll del moviment	● ● ● ● ●
Atràcia	● ● ● ● ●
Resistència a la corrosió	● ● ● ● ●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Aviana
Emissions de CO2 (àmbit 3)	2.53
Tipus	Rueda giratoria con central, Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	104,5 mm
Àmplia general	69 mm
Pes total	0,72 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Poliamida
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Verd de plata (RAL7001)
Desplaçament	29 mm
Scio de giro	69,5 mm
Sterferencia de giro	138 mm

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Goma massissa, no senyalització
El Bearing	Rodament de boles de precisió
El Banda de rodadura Color	Gris antracita (RAL7016)
Roda de color	Verd de plata (RAL7001)
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	75 mm
Banda de rodadura ample	25 mm
Corporació ample	25 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	80 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta
Pern Diamant	32 mm
Pern Longitud	51 mm
Posició Pern	7 mm
Pern muntant la quantitat de forats	2



Premi
Red Dot
Disseny
Award



Premi
Alemany
de
Disseny

Plànols del producte

