

# ALPHA

3470PVU160P63

EAN 4031582396218



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ●●○○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●○○○

Koroziijas izturīgs ●●●○○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Alpha
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnēsība pie 4 km/h	135 kg
Statiskā kravnēsība	270 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	200 mm
Kopējais svars	2,045 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Cietā gumija, melna
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale in plastica
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Diametrs	160 mm
Protektora platums	40 mm
Protektora cietība (A)	85 Krasts A

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, smaga
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gūltnis	Divu bumbu sacīkstes
Ofsets	55 mm
Pagrieziena rādiuss	135 mm
Grozāms savienojums	270 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	137 mm
Plāksnes platums	105 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

# ALPHA

3470PVU160P63

EAN 4031582396218



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

