

# BASETECH

POR080X34-Ø12 HL44,4 BLANCA

EAN 4031582442625



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Corps de roue         | Polypropylène              |
| Bandage               | Identique au corps de roue |
| Roulement             | Roulements rouleaux        |
| Pare-fils             | Sans pare-fils             |
| Diamètre              | 80 mm                      |
| Largeur du bandage    | 34 mm                      |
| Diamètre de l'alésage | 12 mm                      |
| Longueur de moyeu     | 44,4 mm                    |
| Dureté du bandage (D) | 65 Shore D                 |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ● |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Basetech                          |
| Type de boîtier                 | Roue                              |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 125 kg                            |
| Capacité de charge statique     | 250 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                             |
| Poids                           | 0,102 kg                          |

# BASETECH

POR080X34-Ø12 HL44,4 BLANCA

EAN 4031582442625



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

