

AGILA

2477PJO150R47-32-35

EAN 4031582326635



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Behuizingstype	Wielen met Totale vergrendeling
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	188 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lagering	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Offset	36 mm
Zwenk radius	131 mm
Draaicirkel	262 mm

FITTING

Type bevestiging	Synthetische expander, vierkant
Expander bevestiging (minimaal)	32 mm
Expander bevestiging (maximaal)	35 mm
Tip	Geef de vereiste binnendiameter van de slang aan bij het bestellen.

AGILA

2477PJO150R47-32-35

EAN 4031582326635



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

