


## OMIKRON TWIN

9958FTP160P65

EAN 4031582316957



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Název produktu              | Omikron twin                        |
| Typ                         | Pevné Kolečko                       |
| Norma                       | podobná EN12532 - Převážní vybavení |
| Nosnost 4 km/h              | 2000 kg                             |
| Nosnost 6 km/h              | 1500 kg                             |
| Elektrické vodivé           | Ne                                  |
| Nerezové                    | Ne                                  |
| Statická Nosnost            | 4000 kg                             |
| Rozsah teploty (minimální)  | -10 °C                              |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                               |
| Celková výška               | 250 mm                              |
| Stavební výška              | 189 mm                              |
| Celková hmotnost            | 12,48 kg                            |

## UCHYCENÍ

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Materiál pouzdra   | Litina nebo kovaná litina, těžká |
| Tvar Vidlice       | Uchytení dvou Kolo               |
| Barva vidlice      | Průhledný Povlak                 |
| Lubrication nipple | 1                                |
| Poloměr otáčení    | 160 mm                           |

## KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu    | Litina                   |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Odlitý       |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko |
| Osa kola           | Šroub s maticí           |
| Barva kola         | Medově žlutá (RAL1005)   |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdrem    |
| Průměr             | 160 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 50 mm                    |
| Šířka středu kola  | 50 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A                |
| Tvrdost Běhoun (D) | 42 Shore D               |

## MONTÁŽ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchytení                    | Obdélníková destička |
| Délka plotny                    | 200 mm               |
| Šířka plotny                    | 160 mm               |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 120 mm               |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 160 mm               |
| Průměr otvoru plotny            | 15 mm                |

# OMIKRON TWIN

9958FTP160P65

EAN 4031582316957

Objednací číslo 00827824  
Výkresy produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

