INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# ICS

## 5328XSX125P51 7001 INOX 7001

EAN 4031582310344



L'image peut différer du produit d'origine

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance du rouleau | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Attrition | ●●●●○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●●● |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | ICS |
| Type | Roulette fixe |
| Standard | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h | 100 kg |
| Conducteur électrique | Oui |
| Inoxydable | Non |
| Statique Capacité de charge | 200 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C |
| Hauteur | 166 mm |
| Largeur totale | 52 mm |
| Poids global | 0.77 kg |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Polyamide |
| Forme Chape | Slim |
| Couleur de la chape | Gris argenté (similaire à RAL7001) |
| Diamètre du dôme | 52 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Matériau du corps | Polyamide, conducteur électrique |
| Bandage | Polyuréthane, Injecté, conducteur électrique |
| Roulement | Roulement à billes de précision, Étanche |
| Couleur Roue | Gris argent (RAL7001) |
| Pare-fils | Garde-filet intégré |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du Bandage | 32 mm |
| Largeur du corps | 32 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 91 Shore A |
| Dureté du Bandage (D) | 40 Shore D |

### RACCORD

| | |
|---|---|
| Type de raccord | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque | 95 mm |
| Largeur de plaque | 70 mm |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 50 mm |
| Largeur du trou de plaque (maximale) | 75 mm |
| Diamètre du trou de la plaque | 11 mm |

Prix IF Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ICS


## 5328XSX125P51 7001 INOX 7001


EAN 4031582310344

Numéro de commande 00030787

**Dessins du produit**




Prix IF Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH