

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD

EAN 4031582496604

Numer zamówienia 00800206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ○○○○○

Hałas ruchowy ○○○○○

Odejście ○○○○○

Odporność na korozję ○○○○○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu Footmaster

Typ Kółko obrotowe

Nośność przy 3 km/h 100 kg

Zakres temperatur (minimalny) -10 °C

Zakres temperatur (maksymalny) 90 °C

Wysokość całkowita 101 mm

Szerokość całkowita 61 mm

Waga całkowita 1,546 kg

KOŁO

Łożysko Nieobrobione Piasta

Średnica 75 mm

Szerokość Bieżnia 30 mm

Szerokość korpusu 30 mm

OBUDOWA

Wysięg 30 mm

Promień działania koła 68 mm

Zasięg działania koła 136 mm

Średnica kopuły 58 mm

MOCOWANIE

Długość płytki 95 mm

Szerokość płytki 64 mm

Długość otworu płytki (minimalna) 78 mm

Długość otworu w płytce (maksymalna) 45 mm

Szerokość otworu w płytce (minimalna) 78 mm

Szerokość otworu w płytce (maksymalna) 72 mm

Średnica otworu płytki 9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD

EAN 4031582496604

Numer zamówienia 00800206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

