

LINEA

5940UAP125R05-22 RAL7001

EAN 4031582350715

Número de comanda 00770132



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ●
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Linea
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	110 kg
Tracidad de carga estàtica	220 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	143 mm
Àmplia general	82 mm
Pes total	0,941 kg

RODA

Material corporal	Poliàmida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
El Banda de rodadura Color	Gris de pissarra (RAL7015)
Roda de color	Gris de pissarra (RAL7015)
Protectors de fil	Amb la guardaespalltes
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	20 mm
Corporació ample	20 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A

SUPORT

Material	Poliàmida
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Rodament de boles de precisió
Color	Verd de plata (RAL7001)
Desplaçament	40 mm
Scio de giro	109 mm
Sterferencia de giro	218 mm
Dome Dictel	52 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga, Roda
Pern Diamant	22 mm
Pern Longitud	40 mm



El Deutscher
Dissenyador
Club



Premi Interzum



Premi IF Disseny

LINEA

5940UAP125R05-22 RAL7001

EAN 4031582350715

Número de comanda 00770132

DIBUIXOS TÈCNICS

