

ULTRATECH PLUS

ICP 200x50-Ø20 HL60 plus



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Aluminium
Bandage	Polyuréthane coulé, Ultratech
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Bleu d'eau (RAL5021)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Ultratech plus
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	800 kg
Capacité de charge à 6 km/h	640 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	1600 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	1,29 kg


ULTRATECH PLUS

ICP 200x50-Ø20 HL60 plus




BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



ULTRATECH PLUS

ICP 200x50-Ø20 HL60 plus



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.