

**ZETA**

4687UAC160P63

EAN 4031582396416

Numéro de commande 00838467



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

**PERFORMANCE**

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●●○

**ATTRIBUTS PRINCIPAUX**

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Zeta                               |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante à blocage total |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention  |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 350 kg                             |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 280 kg                             |
| Capacité de charge statique     | 700 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -30 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                              |
| Hauteur                         | 200 mm                             |
| Largeur totale                  | 96 mm                              |
| Poids                           | 3,126 kg                           |

**ROUE**

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Corps de roue            | Polyamide                                   |
| Bandage                  | Polyuréthane, injecté                       |
| Roulement                | Roulement à billes de précision, inoxydable |
| Axe                      | axe de roue boulonné                        |
| Couleur de la roue       | Blanc naturel                               |
| Pare-fils                | Avec pare-fils                              |
| Diamètre                 | 160 mm                                      |
| Largeur du bandage       | 40 mm                                       |
| Largeur du corps de roue | 40 mm                                       |
| Dureté du bandage (A)    | 92 Shore A                                  |
| Dureté du bandage (D)    | 42 Shore D                                  |

**CHAPE**

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, forte charge                       |
| Forme de la chape       | Galbée, renforcée                                |
| Pivot                   | Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable |
| Couleur                 | Zingué bleu                                      |
| Déport                  | 55 mm                                            |
| Rayon d'encombrement    | 161 mm                                           |
| Diamètre d'encombrement | 322 mm                                           |
| Diamètre du dôme        | 96 mm                                            |

**FIXATION**

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 137 mm                |
| Largeur de la platine                      | 105 mm                |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 75 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 105 mm                |
| Diamètre des trous de la platine           | 11 mm                 |

# ZETA

4687UAC160P63

EAN 4031582396416

Numéro de commande 00838467



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

