

# ALPHA

3470PJP125P62 65A

EAN 4031582409727

Número de comanda 00061811



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●●●

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 4 km/h	180 kg
Tracidad de carga estàtica	360 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	155 mm
Àmplia general	75 mm
Pes total	0,959 kg

## RODA

Material corporal	Polipropilè
	suau
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Verd de plata (RAL7001)
Protectors de fil	Amb la guardaespalltes
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
Corporació ample	40 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	65 Shore A

## SUPORT

Material	Acer, pesada
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Passivat blau
Desplaçament	40 mm
Scio de giro	102,5 mm
Sterferencia de giro	205 mm
Dome Dictel	75 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	105 mm
Placa ampla	80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	77 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	60 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	80 mm
Placa de diàmetre	9 mm

# ALPHA

3470PJP125P62 65A

EAN 4031582409727


Número de comanda 00061811



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

3470U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

